

육각형 그리퍼

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

육각 스크류 경도 등급 10.9.
그루브 경금속 경도 72-74 HRC.


표면 마무리:

검정 산화.

정보:

경금속 그루브 용접됨.

도면



품목 요약

육각형 그리퍼

주문 번호	C	A	B	D	G	세레이션
K0386.100612	10	12	5	7,9	M6	보조 정밀
K0386.1006	10	25	5	7,9	M6	보조 정밀
K0386.130812	13	12	6,4	9,5	M8	정밀
K0386.130816	13	16	6,4	9,5	M8	정밀
K0386.1308	13	25	6,4	9,5	M8	정밀
K0386.130830	13	30	6,4	9,5	M8	정밀
K0386.130835	13	35	6,4	9,5	M8	정밀
K0386.1710140	17	40	7,5	12,7	M10x1,25	정밀
K0386.1710125	17	25	7,5	12,7	M10x1,25	정밀
K0386.171012	17	12	7,5	12,7	M10	정밀
K0386.1710	17	25	7,5	12,7	M10	정밀
K0386.17102	17	40	7,5	12,7	M10	정밀
K0386.1912	19	25	8,7	15,9	M12	정밀
K0386.19122	19	40	8,7	15,9	M12	정밀
K0386.2416	24	35	11	19	M16	정밀
K0386.24162	24	50	11	19	M16	정밀
K0386.3020	30	40	13,7	25,4	M20	보조 정밀
K0386.30202	30	60	13,7	25,4	M20	보조 정밀

