

원형 그리퍼 타입 F

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

타입 F 톨 스틸, 경화 및 검정 산화 처리.

정보:

그리퍼와 인서트는 클램핑 압, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 조오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력을 전달할 수 있음.

그리퍼와 인서트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:



주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036

주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100

주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080

도면

타입 F
그리퍼 플랫폼,
세레이션 있음



품목 요약

주문 번호	G	D2	L3	타입	C	E
K0385.1010	M5	10	10	F	4,5	4,75
K0385.1012	M5	10	12	F	6	4,75
K0385.1210	M5	12	10	F	4,5	4,75
K0385.1212	M5	12	12	F	6	4,75
K0385.1610	M6	16	10	F	4,5	4,75
K0385.1612	M6	16	12	F	6	4,75
K0385.2010	M6	20	10	F	4,5	4,75
K0385.2012	M6	20	12	F	6	4,75
K0385.2510	M6	25	10	F	4,5	4,75
K0385.2512	M6	25	12	F	6	4,75

