

원형 그리퍼 타입 M

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

타입 M 경금속 그루브 검정 산화 처리 툴 스틸.

정보:

그리퍼와 인서트는 클램핑 압, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 조오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력을 전달할 수 있음.

그리퍼와 인서트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:


주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036

주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100

주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080

도면

타입 M
그리퍼 플랫폼,
초경 세레이션 있음



품목 요약

주문 번호	G	D2	L3	타입	D3	L5	C	E
K0385.10107	M5	10	10	M	7,9	6	4,5	4,75
K0385.10127	M5	10	12	M	7,9	8	6	4,75
K0385.12107	M5	12	10	M	9,5	6	4,5	4,75
K0385.12127	M5	12	12	M	9,5	7	6	4,75
K0385.16107	M6	16	10	M	12,7	6	4,5	4,75
K0385.16127	M6	16	12	M	12,7	8	6	4,75
K0385.20107	M6	20	10	M	15,9	6	4,5	4,75
K0385.20127	M6	20	12	M	15,9	8	6	4,75
K0385.25107	M6	25	10	M	19	6	4,5	4,75
K0385.25127	M6	25	12	M	19	8	6	4,75

