

정지 없는 회전식 래치용 텡 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:
하우징 길이 H=18, H=26,1 또는 35.5mm의 경우 A는 mm 단위입니다.

엑세서리:
회전식 래치 아연, 소방용 DIN 14925 K2219.

도면



품목 요약

정지 없는 회전식 래치용 텡 스틸

주문 번호	모델 1	버전 2	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	H=26.1의 경우 A	H=35.5의 경우 A	L
K2244.145X040	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	4	12,1	21,5	45
K2244.145X060	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	6	14,1	23,5	45
K2244.145X080	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	8	16,1	25,5	45
K2244.145X100	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	10	18,1	27,5	45
K2244.145X120	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	12	20,1	29,5	45
K2244.145X140	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	14	22,1	31,5	45
K2244.145X160	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	16	24,1	33,5	45
K2244.145X180	스톱 미포함	직선형	19,5	8,1	18	26,1	35,5	45
K2244.145X200	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	20	28,1	37,5	45
K2244.145X220	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	22	30,1	39,5	45
K2244.145X240	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	24	32,1	41,5	45

정지 없는 회전식 래치용 텀 스틸

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	H=26.1의 경우 A	H=35.5의 경우 A	L
K2244.145X260	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	26	34,1	43,5	45
K2244.145X280	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	28	36,1	45,5	45
K2244.145X300	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	30	38,1	47,5	45
K2244.145X320	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	32	40,1	49,5	45
K2244.145X340	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	34	42,1	51,5	45
K2244.145X360	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	36	44,1	53,5	45
K2244.145X380	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	38	46,1	55,5	45
K2244.145X400	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	40	48,1	57,5	45
K2244.145X420	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	42	50,1	59,5	45
K2244.145X440	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	44	52,1	61,5	45
K2244.145X460	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	46	54,1	63,5	45
K2244.145X480	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	48	56,1	65,5	45
K2244.145X500	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	50	58,1	67,5	45
K2244.135X160	스톱 미포함	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	16	24,1	33,5	35
K2244.135X180	스톱 미포함	직선형	19,5	8,1	18	26,1	35,5	35
K2244.135X200	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	20	28,1	37,5	35
K2244.135X220	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	22	30,1	39,5	35
K2244.135X240	스톱 미포함	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	24	32,1	41,5	35