

## 조절형 서포트

### 품목 설명/제품 이미지




#### 설명

**재질:**  
단강.

**표면 마무리:**  
검정 산화 처리.  
나사 볼트, 열처리.

**정보:**  
장착면은 인서트(K0826 참조)로 상황에 맞춰 조정할 수 있습니다.

### 도면



### 품목 요약

### 조절형 서포트

## 조절형 서포트

## 품목 요약

| 주문 번호       | A<br>min. | B<br>max. | C  | D  | SW | SW1 | G   | G1      |
|-------------|-----------|-----------|----|----|----|-----|-----|---------|
| K0825.06040 | 40        | 10        | 20 | 27 | 24 | 24  | M6  | M16X1,5 |
| K0825.06050 | 50        | 20        | 20 | 27 | 24 | 24  | M6  | M16X1,5 |
| K0825.08040 | 40        | 10        | 20 | 27 | 24 | 24  | M8  | M16X1,5 |
| K0825.08050 | 50        | 20        | 20 | 27 | 24 | 24  | M8  | M16X1,5 |
| K0825.08070 | 70        | 40        | 20 | 27 | 24 | 24  | M8  | M16X1,5 |
| K0825.10040 | 40        | 10        | 25 | 40 | 36 | 30  | M10 | M20x1,5 |
| K0825.10050 | 50        | 20        | 25 | 40 | 36 | 30  | M10 | M20x1,5 |
| K0825.10070 | 70        | 40        | 25 | 40 | 36 | 30  | M10 | M20x1,5 |
| K0825.12040 | 40        | 10        | 30 | 40 | 36 | 30  | M12 | M20x1,5 |
| K0825.12050 | 50        | 20        | 30 | 40 | 36 | 30  | M12 | M20x1,5 |
| K0825.12070 | 70        | 40        | 30 | 40 | 36 | 30  | M12 | M20x1,5 |
| K0825.12100 | 100       | 50        | 30 | 50 | 46 | 36  | M12 | M24x2   |
| K0825.12150 | 150       | 100       | 30 | 50 | 46 | 36  | M12 | M24x2   |
| K0825.16040 | 40        | 10        | 30 | 40 | 36 | 30  | M16 | M20x1,5 |
| K0825.16050 | 50        | 20        | 30 | 40 | 36 | 30  | M16 | M20x1,5 |
| K0825.16070 | 70        | 40        | 30 | 40 | 36 | 30  | M16 | M20x1,5 |
| K0825.16100 | 100       | 50        | 30 | 50 | 46 | 36  | M16 | M24x2   |
| K0825.16150 | 150       | 100       | 30 | 50 | 46 | 36  | M16 | M24x2   |