



# 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 제품 설명:

회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용됩니다.

공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.

### 재질:

하우징, 스테인리스 스틸.

볼트, 스틸.

회전 헤드, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).

### 표면 마무리:

하우징, 무광택 처리.

볼트, 니켈 도금.

회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.

회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.

### 정보:

스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

### 엑추에이션 원리:

회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.

회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트에 놓습니다.

회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.

완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.


### 액세서리:

클램핑 플레이트 K1560


### 도면 설명:

- 1) 조립 방식 1
- 2) 조립 방식 2
- 3) 플레이트


# 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 도면



①



②



## 품목 요약

### 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

| 주문 번호        | 구성품 재질      | 버전 2  | D | L    | D1 | D2 | D3 | D4 | H    | H1   | H2  | M    | D5 | D6 | D7  | D8  | T | T1   | T2  |
|--------------|-------------|-------|---|------|----|----|----|----|------|------|-----|------|----|----|-----|-----|---|------|-----|
| K1559.81625  | 폴리아미드       | 스틸 볼트 | 8 | 16,3 | 14 | 25 | 30 | 21 | 29   | 14,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-20 | 2,5 |
| K1559.816    | 폴리아미드       | 스틸 볼트 | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16   | 5,5 | M3x6 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 |
| K1559.816251 | 스테인레스 스틸 A2 | 스틸 볼트 | 8 | 16,3 | 14 | 25 | 30 | 21 | 29   | 14,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-20 | 2,5 |
| K1559.8161   | 스테인레스 스틸 A2 | 스틸 볼트 | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16   | 5,5 | M3x6 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 |

# 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

품목 요약

| 주문 번호        | 구성품 재질      | 버전 2  | 장력<br>N | 전단 강도<br>kN | 추출력 F<br>kN | 지탱력<br>N | 온도 저항   |
|--------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| K1559.81625  | 폴리아미드       | 스틸 볼트 | 250     | 4,8         | 1,1         | 250      | ≤130 °C |
| K1559.816    | 폴리아미드       | 스틸 볼트 | 400     | 4,8         | 1,6         | 400      | ≤130 °C |
| K1559.816251 | 스테인레스 스틸 A2 | 스틸 볼트 | 250     | 4,8         | 1,1         | 250      | ≤180 °C |
| K1559.8161   | 스테인레스 스틸 A2 | 스틸 볼트 | 400     | 4,8         | 1,6         | 400      | ≤180 °C |