

수나사, 압력 디스크 및 스톨드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.

스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.

힌지 핀과 스톨드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.


스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스톨드 나사, 블랭크.

정보:

스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.

그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.7541003X10	전해 연마	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541003X15	전해 연마	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541003X30	전해 연마	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541003X10	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45

수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버

스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.8541003X15	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541003X30	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541003X10	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541003X15	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541003X30	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.7541004X10	전해 연마	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541004X15	전해 연마	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541004X30	전해 연마	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541004X10	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541004X15	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541004X30	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541004X10	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541004X15	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541004X30	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0541004X15	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0541004X20	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541004X30	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541005X20	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541005X30	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541005X40	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0541005X50	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1541005X20	전해 연마	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541005X30	전해 연마	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541005X40	전해 연마	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541005X50	전해 연마	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1541006X20	전해 연마	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541006X30	전해 연마	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541006X40	전해 연마	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541006X50	전해 연마	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2541008X25	전해 연마	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541008X30	전해 연마	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541008X40	전해 연마	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541008X50	전해 연마	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2541010X25	전해 연마	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541010X30	전해 연마	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541010X40	전해 연마	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541010X50	전해 연마	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.7541303X10	블라스팅 처리	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541303X15	블라스팅 처리	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541303X30	블라스팅 처리	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541303X10	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541303X15	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541303X30	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541303X10	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541303X15	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541303X30	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.7541304X10	블라스팅 처리	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.7541304X15	블라스팅 처리	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.7541304X30	블라스팅 처리	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.8541304X10	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.8541304X15	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.8541304X30	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.9541304X10	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541304X15	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541304X30	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0541304X15	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0541304X20	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541304X30	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541305X20	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541305X30	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541305X40	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100

수나사, 압력 디스크 및 스테드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.0541305X50	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1541305X20	블라스팅 처리	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541305X30	블라스팅 처리	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541305X40	블라스팅 처리	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541305X50	블라스팅 처리	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1541306X20	블라스팅 처리	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541306X30	블라스팅 처리	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541306X40	블라스팅 처리	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541306X50	블라스팅 처리	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2541308X25	블라스팅 처리	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541308X30	블라스팅 처리	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541308X40	블라스팅 처리	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541308X50	블라스팅 처리	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2541310X25	블라스팅 처리	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541310X30	블라스팅 처리	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541310X40	블라스팅 처리	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541310X50	블라스팅 처리	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350