


센터 조 5축 클램핑 시스템 KIPPFlexX

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체, 경화 스틸
클램핑 조 톨 스틸

표면 마무리:

기본 몸체 검정 산화 처리
클램핑 조오 경화처리, 블랭크.

정보:

센터 조오는 동시에 2개의 공작물에 장력을 가하는 데 사용됩니다.
센터 조오는 공작물 치수에 따라 이동될 수 있습니다. 사이즈가 다른 2개의 공작물을 클램핑할 수 있습니다.

액추에이션 원리:

미가공 부품 클램핑 경우 센터 조 사용
- 센터 조의 클램핑 부품은 열린 상태로 유지됩니다.
- 클램핑 유닛당 최대 클램핑 이동거리 1mm를 초과해서는 안 됩니다.


미가공 부품 클램핑 경우 센터 조 사용

- 센터 조의 클램핑 부품은 닫힌 상태여야 합니다.
- 조 측면당 최대 클램핑 스트로크는 풀 다운 클램핑의 경우 1mm를 초과해서는 안 됩니다.
- K0974.0900317 / K0974.1250317의 클립 고정용 부착 스트립은 센터 조와 함께 풀다운 클램핑에 사용할 수 없습니다.

엑세서리:

센터 조오용 매끈하게 연마된 클램핑 조오 K1002.
센터 조오용 매끈하게 핀이 있는 클램핑 조오 K1002.

도면



품목 요약

센터 조 5축 클램핑 시스템 KIPPFlexX

센터 조 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX

품목 요약

주문 번호	B	H	H1	L	L1
K2240.0901550	90	155	175	46,5	22
K2240.1251800	125	180	200	46,5	22