

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸 .
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).


표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.

정보:

스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.75410AD	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85410AD	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95410AD	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.75410AE	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85410AE	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95410AE	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.05410AE	전해 연마	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05410A0	전해 연마	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05410A1	전해 연마	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.15410A1	전해 연마	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.15410A2	전해 연마	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와서
- inch
품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.25410A3	전해 연마	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
K0645.75413AD	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85413AD	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95413AD	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.75413AE	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K0645.85413AE	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K0645.95413AE	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.05413AE	블라스팅 처리	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05413A0	블라스팅 처리	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.05413A1	블라스팅 처리	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.15413A1	블라스팅 처리	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.15413A2	블라스팅 처리	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.25413A3	블라스팅 처리	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350