

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스톨드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

제품 설명:

편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.

스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.

재질:

스테인레스 스틸 핸들 .

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀과 스톨드 나사 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들

스러스트 와셔, 검정색.

블랭크 힌지 핀과 스톨드 나사

정보:



플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

액세서리:

약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.

이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.

도면



품목 요약

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스톨드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	나사 종류	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2121.75120AD	-	암나사	전해 연마	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K2121.85120AD	-	암나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K2121.95120AD	K0645.95120AD	암나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K2121.75120AE	-	암나사	전해 연마	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K2121.85120AE	-	암나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K2121.95120AE	K0645.95120AE	암나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K2121.05120AE	K0645.05120AE	암나사	전해 연마	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K2121.05120A0	K0645.05120A0	암나사	전해 연마	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K2121.05120A1	K0645.05120A1	암나사	전해 연마	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K2121.15120A1	K0645.15120A1	암나사	전해 연마	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K2121.15120A2	K0645.15120A2	암나사	전해 연마	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K2121.25120A3	K0645.25120A3	암나사	전해 연마	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K2121.75123AD	-	암나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K2121.85123AD	-	암나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K2121.95123AD	K0645.95123AD	암나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K2121.75123AE	-	암나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
K2121.85123AE	-	암나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
K2121.95123AE	K0645.95123AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K2121.05123AE	K0645.05123AE	암나사	블라스팅 처리	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K2121.05123A0	K0645.05123A0	암나사	블라스팅 처리	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K2121.05123A1	K0645.05123A1	암나사	블라스팅 처리	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K2121.15123A1	K0645.15123A1	암나사	블라스팅 처리	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K2121.15123A2	K0645.15123A2	암나사	블라스팅 처리	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K2121.25123A3	K0645.25123A3	암나사	블라스팅 처리	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K2121.75120ADX10	-	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2121.75120ADX15	-	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2121.75120ADX30	-	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2121.85120ADX10	-	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2121.85120ADX15	-	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2121.85120ADX30	-	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2121.95120ADX10	K0645.95120ADX10	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2121.95120ADX15	K0645.95120ADX15	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2121.95120ADX30	K0645.95120ADX30	수나사	전해 연마	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2121.75120AEX10	-	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2121.75120AEX15	-	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2121.75120AEX30	-	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2121.85120AEX10	-	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2121.85120AEX15	-	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2121.85120AEX30	-	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2121.95120AEX10	K0645.95120AEX10	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2121.95120AEX15	K0645.95120AEX15	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2121.95120AEX30	K0645.95120AEX30	수나사	전해 연마	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2121.05120AEX15	K0645.05120AEX15	수나사	전해 연마	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K2121.05120AEX20	K0645.05120AEX20	수나사	전해 연마	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2121.05120AEX30	K0645.05120AEX30	수나사	전해 연마	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2121.05120A0X20	K0645.05120A0X20	수나사	전해 연마	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2121.05120A0X30	K0645.05120A0X30	수나사	전해 연마	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2121.05120A0X40	K0645.05120A0X40	수나사	전해 연마	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2121.05120A0X50	K0645.05120A0X50	수나사	전해 연마	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K2121.05120A1X20	K0645.05120A1X20	수나사	전해 연마	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2121.05120A1X30	K0645.05120A1X30	수나사	전해 연마	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2121.05120A1X40	K0645.05120A1X40	수나사	전해 연마	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2121.05120A1X50	K0645.05120A1X50	수나사	전해 연마	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K2121.15120A1X20	K0645.15120A1X20	수나사	전해 연마	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2121.15120A1X30	K0645.15120A1X30	수나사	전해 연마	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2121.15120A1X40	K0645.15120A1X40	수나사	전해 연마	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2121.15120A1X50	K0645.15120A1X50	수나사	전해 연마	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2121.15120A2X20	K0645.15120A2X20	수나사	전해 연마	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2121.15120A2X30	K0645.15120A2X30	수나사	전해 연마	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2121.15120A2X40	K0645.15120A2X40	수나사	전해 연마	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2121.15120A2X50	K0645.15120A2X50	수나사	전해 연마	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	나사 종류	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2121.25120A3X25	K0645.25120A3X25	수나사	전해 연마	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2121.25120A3X30	K0645.25120A3X30	수나사	전해 연마	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2121.25120A3X40	K0645.25120A3X40	수나사	전해 연마	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2121.25120A3X50	K0645.25120A3X50	수나사	전해 연마	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2121.25120A4X25	K0645.25120A4X25	수나사	전해 연마	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2121.25120A4X30	K0645.25120A4X30	수나사	전해 연마	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2121.25120A4X40	K0645.25120A4X40	수나사	전해 연마	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2121.25120A4X50	K0645.25120A4X50	수나사	전해 연마	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2121.75123ADX10	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2121.75123ADX15	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2121.75123ADX30	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2121.85123ADX10	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2121.85123ADX15	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2121.85123ADX30	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2121.95413ADX10	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2121.95413ADX15	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2121.95413ADX30	-	수나사	블라스팅 처리	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2121.75123AEX10	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K2121.75123AEX15	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K2121.75123AEX30	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K2121.85123AEX10	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K2121.85123AEX15	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K2121.85123AEX30	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K2121.95413AEX10	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K2121.95413AEX15	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K2121.95413AEX30	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K2121.05413AEX15	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K2121.05413AEX20	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2121.05413AEX30	-	수나사	블라스팅 처리	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2121.05413A0X20	-	수나사	블라스팅 처리	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2121.05413A0X30	-	수나사	블라스팅 처리	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2121.05413A0X40	-	수나사	블라스팅 처리	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2121.05413A0X50	-	수나사	블라스팅 처리	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K2121.05413A1X20	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K2121.05413A1X30	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K2121.05413A1X40	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K2121.05413A1X50	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K2121.15413A1X20	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2121.15413A1X30	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2121.15413A1X40	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2121.15413A1X50	-	수나사	블라스팅 처리	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2121.15413A2X20	-	수나사	블라스팅 처리	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2121.15413A2X30	-	수나사	블라스팅 처리	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2121.15413A2X40	-	수나사	블라스팅 처리	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2121.15413A2X50	-	수나사	블라스팅 처리	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2121.25413A3X25	-	수나사	블라스팅 처리	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2121.25413A3X30	-	수나사	블라스팅 처리	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2121.25413A3X40	-	수나사	블라스팅 처리	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2121.25413A3X50	-	수나사	블라스팅 처리	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2121.25413A4X25	-	수나사	블라스팅 처리	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2121.25413A4X30	-	수나사	블라스팅 처리	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2121.25413A4X40	-	수나사	블라스팅 처리	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2121.25413A4X50	-	수나사	블라스팅 처리	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스톨드
나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch