

그립, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

노브, 듀로플라스틱 PF 31.


바, 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.

스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	타입	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.708X35	스틸	검정 산화 마무리	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	스틸	검정 산화 마무리	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	스틸	검정 산화 마무리	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	스틸	검정 산화 마무리	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	스틸	검정 산화 마무리	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	스틸	검정 산화 마무리	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	스틸	검정 산화 마무리	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	스틸	검정 산화 마무리	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	스틸	검정 산화 마무리	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	스틸	검정 산화 마무리	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	스틸	검정 산화 마무리	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	스틸	검정 산화 마무리	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	스틸	검정 산화 마무리	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	스틸	검정 산화 마무리	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	스틸	검정 산화 마무리	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.2708X35	스틸	푸른색 피막 처리	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.2708X50	스틸	푸른색 피막 처리	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.2708X65	스틸	푸른색 피막 처리	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.2710X50	스틸	푸른색 피막 처리	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.2710X65	스틸	푸른색 피막 처리	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.2710X80	스틸	푸른색 피막 처리	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.2710X100	스틸	푸른색 피막 처리	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.2712X65	스틸	푸른색 피막 처리	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.2712X80	스틸	푸른색 피막 처리	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.2712X100	스틸	푸른색 피막 처리	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.2712X125	스틸	푸른색 피막 처리	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.2714X80	스틸	푸른색 피막 처리	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.2714X100	스틸	푸른색 피막 처리	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.2714X125	스틸	푸른색 피막 처리	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.2714X160	스틸	푸른색 피막 처리	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.1710X50	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	10	M8	26	80	13	70

그립, 타입 B

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	타입	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1710X100	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.1712X65	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	스테인레스 스틸	자연적 마무리	B	14	M12	35	160	16	85