

푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금 처리.

정보:

타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다. 타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

조립:

용접 또는 고객이 개별 맞춤형으로 적용한 보어 홀을 통해 고정합니다.

푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지


품목 설명/제품 이미지




푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지

도면

Ⓐ



Ⓑ



푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능, 고정력 22250N까지

주문 번호	타입	A1	B1	B5	C1	D	D1	D2	H	H1	스트로크 S	L	L1	L2	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2288.0111501	A	50,8	69,8	8	30	21,7	18,6	35	79	150	43,8	148,8	46,8	25,4	M12x50	91°	120	3800	11150
K2288.0222501	A	70	90	11,1	40	27,2	25	45	87	150	55	198	65	38,1	M16X50	88°	140	4500	22250
K2288.0111502	B	50,8	69,8	8	30	21,7	18,6	35	79	150	59,5	212	62	25,4	M12x50	183°	120	3800	11150
K2288.0222502	B	70	90	11,1	40	27,2	25	45	87	150	77,8	272	78,4	38,1	M16X50	183°	140	4500	22250