

수나사, 압력 디스크 및 스톨드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 - inch

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.

스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.

힌지 핀과 스톨드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.


스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스톨드 나사, 블랭크.

정보:

스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.

그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.

도면



품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.75410ADX10	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75410ADX15	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75410ADX30	전해 연마	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85410ADX10	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45

수나사, 압력 디스크 및 스테드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 - inch

품목 요약

주문 번호	표면 기본 품체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.85410ADX15	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85410ADX30	전해 연마	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.75410AEX10	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75410AEX15	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75410AEX30	전해 연마	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85410AEX10	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85410AEX15	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85410AEX30	전해 연마	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.75413ADX10	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75413ADX15	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75413ADX30	블라스팅 처리	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85413ADX10	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85413ADX15	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85413ADX30	블라스팅 처리	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
K0645.75413AEX10	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
K0645.75413AEX15	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
K0645.75413AEX30	블라스팅 처리	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
K0645.85413AEX10	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
K0645.85413AEX15	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
K0645.85413AEX30	블라스팅 처리	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45