

튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성.

소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

검정색.

소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.

정보:

앵글형 튜브 커넥터로 30 mm 사각 튜브와 원형 튜브를 고정할 수 있습니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 원형 튜브에서 사각 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0491, 또는 K0492 를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.

액세서리:



원형 및 사각 튜브 K0493.

홈이 있는 알루미늄 원형 튜브 K1966.

리듀싱 슬리브 K0491 및 K0492.

클램핑 레버, 플라스틱, 칼라가 연장됨 K1701.

도면



품목 요약

튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱

품목 요약

튜브 커넥터, 앵글형, 플라스틱

주문 번호	설명	A	B	H	D	L	C	N	M	S	S1
K0476.30	튜브 커넥터	30,1	30,3	45	40	116	40	45	78	M8x25	M8X35