


클램핑 레버, 아연, 암나사, 청색 피막처리된 스틸 부품, 고광택 크롬 도금

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.


표면 마무리:

고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품, 청색 피막처리.

요청 시:

기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



클램핑 레버, 아연, 암나사, 청색 피막처리된 스틸 부품, 고광택 크롬 도금 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1659.9036	실버	고광택 크롬 도금	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9046	실버	고광택 크롬 도금	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.9056	실버	고광택 크롬 도금	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K1659.0036	실버	고광택 크롬 도금	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0046	실버	고광택 크롬 도금	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0056	실버	고광택 크롬 도금	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.1046	실버	고광택 크롬 도금	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1056	실버	고광택 크롬 도금	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1066	실버	고광택 크롬 도금	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.2066	실버	고광택 크롬 도금	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2086	실버	고광택 크롬 도금	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.3086	실버	고광택 크롬 도금	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3106	실버	고광택 크롬 도금	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.4106	실버	고광택 크롬 도금	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4126	실버	고광택 크롬 도금	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.5126	실버	고광택 크롬 도금	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5166	실버	고광택 크롬 도금	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26