

그립, 타입 E

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

노브, 듀로플라스틱 PF 31.


바, 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.

스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.

도면



품목 요약

주문 번호	표면 마무리	표면 기본 몸체	타입	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.608X35	스틸	검정 산화 마무리	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	스틸	검정 산화 마무리	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	스틸	검정 산화 마무리	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	스틸	검정 산화 마무리	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	스틸	검정 산화 마무리	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	스틸	검정 산화 마무리	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	스틸	검정 산화 마무리	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	스틸	검정 산화 마무리	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	스틸	검정 산화 마무리	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	스틸	검정 산화 마무리	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	스틸	검정 산화 마무리	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	스틸	검정 산화 마무리	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	스틸	검정 산화 마무리	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	스틸	검정 산화 마무리	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	스틸	검정 산화 마무리	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.2608X35	스틸	푸른색 피막 처리	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.2608X50	스틸	푸른색 피막 처리	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.2608X65	스틸	푸른색 피막 처리	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.2610X50	스틸	푸른색 피막 처리	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.2610X65	스틸	푸른색 피막 처리	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.2610X80	스틸	푸른색 피막 처리	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.2610X100	스틸	푸른색 피막 처리	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.2612X65	스틸	푸른색 피막 처리	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.2612X80	스틸	푸른색 피막 처리	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.2612X100	스틸	푸른색 피막 처리	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.2612X125	스틸	푸른색 피막 처리	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.2614X80	스틸	푸른색 피막 처리	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.2614X100	스틸	푸른색 피막 처리	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.2614X125	스틸	푸른색 피막 처리	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.2614X160	스틸	푸른색 피막 처리	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	10	M8	23	80	13	61

그립, 타입 E

품목 요약

주문 번호	표면 마무리	표면 기본 몸체	타입	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1610X100	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	스테인레스 스틸	자연적 마무리	E	14	M12	29	160	16	71