

실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

유압 또는 공압 장치를 제조할 때 공정에 따라 각 애플리케이션에 필요한 모든 채널을 공작물에 정밀하게 삽입하기 위해 보조 보어홀이 필요합니다. 이러한 보조 보어홀은 추후의 완벽한 기능을 위해 다시 완전히 단단히 밀봉되어야 하며 극도로 높은 압력을 견뎌야 합니다.

재질:

슬리브: 스테인리스 스틸 1.4305.

볼: 볼 베어링 스틸.

표면 마무리:

슬리브: 무광택 처리.

볼: 열처리.

정보:

실링 플러그는 유압 장치의 보조 보어홀을 실링하는 등, 유체 기술에서 보어홀을 안전하고 빠르고 저렴하게 실링하는 데 사용됩니다.

이 구성품에는 볼을 누르면 팽창하는 톱니형 슬리브가 장착되어 있어, 보어홀이 밀봉될 때까지 구성품을 확장하고 기본 재료에 고정합니다. 이렇게 하면 가장 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 금속 실링이 만들어 집니다.


경도가 낮거나 중간 정도인 기본 재료에 적합합니다.

조립은 일반적으로 세팅 펀치를 사용하여 수동으로 수행됩니다.

액세서리:

펀치 K2321.

도면



실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸

품목 요약

실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸

주문 번호	D1	D2	D3 max.	L1	L2	L3 min.	S	X
K2319.03021	3	3	2,2	3,6	4,6	3,4	1,2	0,4
K2319.04021	4	4	3,3	4	5,2	3,8	1,5	0,2
K2319.05021	5	5	4,3	5,5	7,1	5,3	2	0,4
K2319.06021	6	6	5,3	6,5	8,7	6,3	2,5	0,4
K2319.07021	7	7	6,4	7,5	10,2	7,3	3	0,4
K2319.08021	8	8	7,4	8,5	11,6	8,3	3,5	0,3
K2319.09021	9	9	8,4	10	13,6	9,8	4	0,4
K2319.10021	10	10	9,4	11	15,2	10,8	4,5	0,4
K2319.12021	12	12	10,6	13	17,9	12,8	5,5	0,4
K2319.14021	14	14	12,7	15	20,6	14,5	6,35	0,4
K2319.16021	16	16	14,7	17	23,4	16,5	7	0,6
K2319.18021	18	18	16,7	19	26,4	18,5	8	0,6
K2319.20021	20	20	18,7	22	30,1	21,5	9	0,8
K2319.22021	22	22	20,7	25	34	24,5	10	0,8