


# 기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 알루미늄 프로필용, A형

품목 설명/제품 이미지



턴테이블 베어링:



## 설명

### 제품 설명:

알루미늄 프로필 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로필용 바퀴는 유연성과 다양성 그리고 사용자 친화성을 갖습니다. 디자인은 단순성과 기능성을 기본 개념으로 이루어 집니다.

### 재질:

하우징, 강판.

바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).

바퀴 본체, 폴리아미드 6.

### 표면 마무리:

강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.

열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.

폴리아미드 6, 은회색.

### 정보:

두 개의 특별하게 개발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.

이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.

고급 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 된 트레드는 94° 쇼어 A의 강도를 가지며 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없으며 접촉시 착색 되지 않으며 굴림과 회전시 저항이 적고 또한 높은 내마모성을 갖습니다.


### 이용:

열가소성 폴리우레탄 트레드의 바퀴는 공구 상자나 바닥용 롤러 또는 예를 들면 식료품 산업의 위생영역에 적용됩니다.

### 온도 범위:

-20 °C - +70 °C.

기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 알루미늄 프로파일  
용, A형  
도면



품목 요약

| 주문 번호           | 모델 1       | 타입 | B  | B1 | D   | D1  | H   | L   | L1 | 지탱력<br>kg | 고정 방법    | 설명     |
|-----------------|------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|----------|--------|
| K2331.100750251 | 로킹 시스템 미포함 | A  | 25 | 40 | 75  | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 75        | 마운팅 플레이트 | 고정 캐스터 |
| K2331.100800321 | 로킹 시스템 미포함 | A  | 32 | 40 | 80  | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 120       | 마운팅 플레이트 | 고정 캐스터 |
| K2331.101000321 | 로킹 시스템 미포함 | A  | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 120       | 마운팅 플레이트 | 고정 캐스터 |
| K2331.101250321 | 로킹 시스템 미포함 | A  | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 120       | 마운팅 플레이트 | 고정 캐스터 |