


# 기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 높 프로필용, C형 품목 설명/제품 이미지



턴테이블 베어링:



## 설명

### 제품 설명:

알루미늄 프로필 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로필용 바퀴는 유연성과 다양성 그리고 사용자 친화성을 갖습니다. 디자인은 단순성과 기능성을 기본 개념으로 이루어 집니다.

### 재질:

하우징, 강판.

바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).

바퀴 본체, 폴리아미드 6.

### 표면 마무리:

강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.

열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.

폴리아미드 6, 은회색.

### 정보:

두 개의 특별하게 개발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다. 이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다. 고급 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 된 트레드는 94° 쇼어 A의 강도를 가지며 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없으며 접촉시 착색 되지 않으며 굴림과 회전시 저항이 적고 또한 높은 내마모성을 갖습니다.

### 이용:


열가소성 폴리우레탄 트레드의 바퀴는 공구 상자나 바닥용 롤러 또는 예를 들면 식료품 산업의 위생영역에 적용됩니다.

운송 기기나 운송 물품에서 발생하는 정전기 방전을 보호하기 위해 전기 전도성 바퀴와 회전형 및 고정형 바퀴를 사용합니다. 이로서 민감한 운송 물품의 손상이나 또한 차량 사용자에게 고통스러운 정전기 방전을 막을 수 있습니다.

### 온도 범위:

-20 °C - +70 °C.

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄  
높 프로파일용, C형  
도면



### 품목 요약

| 주문 번호           | 타입 | A  | B  | B1 | D   | D1  | H   | L   | L1 | R     | 휠 베어링 | 지탱력<br>kg | 고정 방법    | 설명      |
|-----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----------|----------|---------|
| K2332.100750252 | C  | 29 | 25 | 40 | 75  | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5  | 볼 베어링 | 48,75     | 마운팅 플레이트 | 스위벨 캐스터 |
| K2332.100800322 | C  | 40 | 32 | 40 | 80  | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80    | 볼 베어링 | 78        | 마운팅 플레이트 | 스위벨 캐스터 |
| K2332.101000322 | C  | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90    | 볼 베어링 | 78        | 마운팅 플레이트 | 스위벨 캐스터 |
| K2332.101250322 | C  | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | 볼 베어링 | 78        | 마운팅 플레이트 | 스위벨 캐스터 |

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로파일용, C형  
품목 요약

---