


회전식 클램핑 래치, 오목 그립 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징과 그립, 스테인리스 스틸 1.4310.
핀, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2,5가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

액추에이션 원리:

그립이 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오. 클램핑 플레이트에 회전식 클램핑 래치를 장착하고 그립을 "ON" 위치로 돌리십시오.

완전히 맞물리면 찰칵 소리가 들립니다.

액세서리:



클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음, K2327.

도면 설명:

- 1) 조립 가능 1
- 2) 조립 가능 2
- 3) 플레이트
- 4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5

회전식 클램핑 래치, 오목 그립 있음

도면



품목 요약

회전식 클램핑 래치, 오목 그립 있음

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	M	T	T1	T2
K2326.12813	28	13	39	25	32	39	28	16,5	8,5	2	M02,5	6	>6	3,5

회전식 클램핑 래치, 오목 그립 있음

품목 요약

주문 번호	전단 강도 kN	장력 N	추출력 F kN	지탱력 N	온도 저항
K2326.12813	2,5	30	1	30	≤180 °C