스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

품목 설명/제품 이미지

KIPPlock

설명

재질:
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.

표면 마무리:
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착

도면



품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

품목 요약

주문 번호	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm	주문 번호 조립 키
K0327.205	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	11	29	0,12	0,08	K0317.905
K0327.206	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	14	37	0,45	0,22	K0317.906
K0327.208	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	22	65	1,05	0,37	K0317.908
K0327.210	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	19	70	1,3	0,6	K0317.910
K0327.212	M12	6	4	28	10	2	2	4	25	85	2	1,3	K0317.912
K0327.216	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	60	150	3,9	3	K0317.916

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG