

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매.

정보:

오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큼니다. 열린 위치의 멈춤쇠, 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.


온도 범위:

-20 °C - +70 °C

장점:

열린 위치의 멈춤소
전면 빠른 분리

도면



텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2386.0305	측면 장착	스탠다드	68	1 개 = 1 쌍
K2386.0356	측면 장착	스탠다드	67	1 개 = 1 쌍
K2386.0406	측면 장착	스탠다드	67	1 개 = 1 쌍
K2386.0457	측면 장착	스탠다드	66	1 개 = 1 쌍
K2386.0508	측면 장착	스탠다드	66	1 개 = 1 쌍
K2386.0559	측면 장착	스탠다드	64	1 개 = 1 쌍
K2386.0610	측면 장착	스탠다드	61	1 개 = 1 쌍
K2386.0660	측면 장착	스탠다드	58	1 개 = 1 쌍
K2386.0711	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	스트로크 S	L
K2386.0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	247,6	12,7	50,8	330	305
K2386.0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	298,4	12,7	50,8	381	356
K2386.0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	349,2	12,7	50,8	432	406
K2386.0457	16	123,8	177,8	314,5	361,9	387,3	412,7	400	12,7	50,8	483	457
K2386.0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	450,8	12,7	50,8	533	508
K2386.0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	501,6	12,7	50,8	584	559
K2386.0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	552,4	12,7	50,8	635	610
K2386.0660	16	123,8	279,4	517,7	565,1	590,6	615,9	603,3	12,7	50,8	686	660
K2386.0711	16	123,8	304,8	568,5	616	641,4	666,8	654,1	12,7	50,8	737	711