


텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
레일, 스틸.
볼 케이스, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:
레일, 아연도금.
볼 케이스, 아연 도금.
볼, 경화처리.


주문 정보:
한 쌍으로 판매.

정보:
중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큼니다. 닫힌 위치의 맞물림.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.

장점:
닫힌 위치의 멈춤쇠
평평한 장착에 적합함
원활한 작동

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

품목 요약

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2388.0305	측면 장착	스탠다드	68	1 개 = 1 쌍
K2388.0356	측면 장착	스탠다드	67	1 개 = 1 쌍
K2388.0406	측면 장착	스탠다드	67	1 개 = 1 쌍
K2388.0457	측면 장착	스탠다드	66	1 개 = 1 쌍
K2388.0508	측면 장착	스탠다드	66	1 개 = 1 쌍
K2388.0559	측면 장착	스탠다드	64	1 개 = 1 쌍
K2388.0610	측면 장착	스탠다드	61	1 개 = 1 쌍
K2388.0660	측면 장착	스탠다드	58	1 개 = 1 쌍
K2388.0711	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	스트로크 S	L
K2388.0305	16	-	162,1	209,5	235	260,3	222,2	12,7	50,8	330	305
K2388.0356	16	-	212,8	260,3	285,7	311,1	273	12,7	50,8	381	356
K2388.0406	16	-	263,6	311,1	336,5	361,9	323,8	12,7	50,8	432	406
K2388.0457	16	212,8	314,4	361,9	387,3	412,7	374,6	12,7	50,8	483	457
K2388.0508	16	238,2	365,2	412,7	438,1	463,5	425,4	12,7	50,8	533	508
K2388.0559	16	263,6	416	463,5	488,9	514,3	476,2	12,7	50,8	584	559
K2388.0610	16	289	466,8	514,3	539,7	565,1	527	12,7	50,8	635	610
K2388.0660	16	314,4	517,6	565,1	590,5	615,9	577,8	12,7	50,8	686	660
K2388.0711	16	339,8	568,4	615,9	641,3	666,7	628,6	12,7	50,8	737	711