


기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 알루미늄 프로필용, B형

품목 설명/제품 이미지



턴테이블 베어링:



설명

제품 설명:

알루미늄 프로필 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로필용 바퀴는 유연성과 다양성 그리고 사용자 친화성을 갖습니다. 디자인은 단순성과 기능성을 기본 개념으로 이루어집니다.

재질:

하우징, 강판.

바퀴, 열가소성 고무 엘라스토머(TPE).

바퀴 본체, 폴리프로필렌.

표면 마무리:

강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.

열가소성 고무 엘라스토머(TPE), 회색.

폴리프로필렌, 은회색.

정보:

두 개의 특별하게 개발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.

이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.

고급 열가소성 폴리프로필렌(TPE)으로 된 트레드는 85° 쇼어 A의 강도를 가지며 폴리프로필렌으로 된 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없고 바퀴 본체와 분리되지 않은 강력한 접착으로 결합됩니다. 열가소성 고무 엘라스토머로 된 바퀴는 매우 작은 굴림 및 회전 마찰을 나타냅니다.

이용:


열가소성 고무 엘라스토머 트레드로 된 바퀴와 롤러는 기업용과 상업용 가구 및 전시대에 자주 사용됩니다. 또한 의료기구나 측정기기와 검사기기 및 작업장과 조립장에도 사용됩니다.

온도 범위:

-20 °C - +60 °C.

기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 알루미늄 프로필
용, B형
도면

Ⓑ



품목 요약

주문 번호	타입	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	R	휠 베어링	지탱력 kg	고정 방법	설명
K2333.10075025	B	29	25	40	75	8,5	100	120	80	66,5	볼 베어링	75	마운팅 플레이트	스위벨 캐스터
K2333.10080032	B	40	32	40	80	8,5	111	120	80	80	볼 베어링	120	마운팅 플레이트	스위벨 캐스터
K2333.10100032	B	40	32	40	100	8,5	136	120	80	90	볼 베어링	120	마운팅 플레이트	스위벨 캐스터
K2333.10125032	B	40	32	40	125	8,5	161	120	80	102,5	볼 베어링	120	마운팅 플레이트	스위벨 캐스터