

튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리, 가로 커넥터 있음 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

검정색.

나사 및 너트, 무광택 처리.

정보:

원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

가로 커넥터가 있는 두다리형 튜브 커넥터는 컨베이어 시스템을 더욱 안정하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.

A형: 180° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.


B형: 120° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.

요청 시:

아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.

기타 재료 및 색상.

도면



품목 요약

튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두 개 다리, 가로 커넥터 있음

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F max. kN
K2310.04842	A	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6

튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리, 가로 커넥터
있음
품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F max. kN
K2310.04848	A	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.06042	A	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.06048	A	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14842	B	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14848	B	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16042	B	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16048	B	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6