

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 1300N), 측면에 나사 드릴 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.

정보:

폴랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 스프링 클램프 패스너. 사점 초과를 통해 이는 진동에 안정을 유지함.
고정시키는 힘은 스프링 클램프의 장력을 통해 이루어짐.


패스너는 조이거나 리벳팅함. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 나사를 사용하는 것이 좋습니다.

클램프는 별도 주문함.

액세서리:

후크 K2356.

도면



품목 요약

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 1300N), 측면에 나사 드릴 홀

주문 번호	본체 재질
K2356.1550911	스틸

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 1300N), 측면에 나사 드릴 홀
품목 요약

주문 번호	본체 재질
K2356.1550912	스테인레스 스틸