

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 캐이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 캐이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큼니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

온도 범위:


-20 °C - +70 °C

장점:

평평한 장착에 적합함
원활한 작동
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2389.0305	측면 장착	스탠다드	70	1 개 = 1 쌍
K2389.0356	측면 장착	스탠다드	67	1 개 = 1 쌍
K2389.0406	측면 장착	스탠다드	65	1 개 = 1 쌍
K2389.0457	측면 장착	스탠다드	63	1 개 = 1 쌍
K2389.0508	측면 장착	스탠다드	60	1 개 = 1 쌍
K2389.0559	측면 장착	스탠다드	55	1 개 = 1 쌍
K2389.0610	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2389.0660	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2389.0711	측면 장착	스탠다드	40	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	B	H	스트로크 S	L
K2389.0305	15,9	-	149,2	260,3	273	16,1	12,7	123,8	161,9	19,1	35,3	327	305
K2389.0356	15,9	-	200	311,1	323,8	16,3	12,7	123,8	212,7	19,1	35,3	378	356
K2389.0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	15,5	12,7	123,8	263,5	19,1	35,3	429	406
K2389.0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	15,7	12,7	123,8	314,3	19,1	35,3	480	457
K2389.0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	15,9	12,7	123,8	365,1	19,1	35,3	530	508
K2389.0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	16,1	12,7	123,8	415,9	19,1	35,3	581	559
K2389.0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	16,3	12,7	123,8	466,7	19,1	35,3	632	610
K2389.0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	15,5	12,7	123,8	517,5	19,1	35,3	683	660
K2389.0711	15,9	339,7	555,6	666,7	679,4	15,7	12,7	123,8	568,3	19,1	35,3	734	711