

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N), 숨김형 나사 드릴 홀 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉.
스테인리스 스틸: 무광택 처리.

정보:

폴랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 래치 클램프 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어집니다.


패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.

액세서리:

후크 K2356.

후크 K2357.

도면



품목 요약

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N), 숨김형 나사 드릴 홀

주문 번호	본체 재질	타입	홀딩력 F1 N
K2357.1420491	스틸	A	250
K2357.1420492	스테인레스 스틸	A	250
K2357.2520821	스틸	B	300
K2357.2520822	스테인레스 스틸	B	300

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N) , 숨김형 나사
드릴 홀
품목 요약
