



# 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

#### 표면 마무리:

스틸 검정 산화.

스테인레스 스틸, 광택처리.

#### 정보:

C형에서는 가이드 롤러의 높이를 조절할 수 있습니다. 높이를 조절한 뒤 나사를 조일 수 있습니다(적용 그림 참조).

K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 및 K2378.3015170 부품의 경우 허용 오차는 치수 D에 대해 다릅니다.

A형: 플랜지 있음.

B형: 원형 버전.

C형: 편심 버전.

D형: 짧은 버전.

#### 액세서리:

K2372.002008은 K2378.3006055와 맞습니다.

K2372.102008 및 K2372.102509는 K2378.3006110과 맞습니다.

K2372.103011 및 K2372.103511은 K2378.3008130과 맞습니다.

K2372.104012는 K2378.3010160과 맞습니다.

K2372.104514와 K2372.105014는 K2378.3012160과 맞습니다.

K2372.105515 및 K2372.106015는 K2378.3015170과 맞습니다.

그외 볼트:

그외 가이드 롤러 K2372.


가이드 롤러 K2373, K2374, K2375, K2376 및 K2377.

#### 도면 설명:

- 1) 안전 링
- 2) 와셔
- 3) 스프링 와셔
- 4) 육각 너트
- 5) 납작한 반원형 머리와 육각 소켓이 있는 나사

## 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용

## 도면



## 품목 요약

## 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용

| 주문 번호         | D  | D1 | D2 | D3 | D4  | E   | 타입 | G   | G1 | L   | L1   | L2   | 본체 재질    | SW | SW1 | SW2 | T   |
|---------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|------|----------|----|-----|-----|-----|
| K2378.0008070 | 8  | 12 | 28 | 19 | 6,5 | -   | A  | -   | M4 | 7   | 5,5  | 8    | 스틸       | -  | -   | -   | 3,3 |
| K2378.0010080 | 10 | 16 | 32 | 23 | 6,5 | -   | A  | -   | M4 | 8   | 6,5  | 8    | 스틸       | -  | -   | -   | 3,3 |
| K2378.0012100 | 12 | 19 | 40 | 28 | 8   | -   | A  | -   | M5 | 10  | 7,5  | 10   | 스틸       | -  | -   | -   | 4,4 |
| K2378.1006060 | 6  | 10 | -  | -  | -   | -   | B  | M4  | -  | 6   | 8,5  | 9,7  | 스틸       | -  | 7   | 2,5 | -   |
| K2378.1008070 | 8  | 12 | -  | -  | -   | -   | B  | M5  | -  | 7   | 12   | 10   | 스틸       | -  | 8   | 3   | -   |
| K2378.1010080 | 10 | 16 | -  | -  | -   | -   | B  | M6  | -  | 8   | 13,5 | 11,9 | 스틸       | -  | 10  | 4   | -   |
| K2378.1012100 | 12 | 19 | -  | -  | -   | -   | B  | M8  | -  | 10  | 15,5 | 12,9 | 스틸       | -  | 13  | 5   | -   |
| K2378.1015110 | 15 | 22 | -  | -  | -   | -   | B  | M10 | -  | 11  | 18,5 | 13,5 | 스틸       | -  | 17  | 6   | -   |
| K2378.1108070 | 8  | 12 | -  | -  | -   | -   | B  | M5  | -  | 7   | 12   | 10   | 스테인레스 스틸 | -  | 8   | 3   | -   |
| K2378.1110080 | 10 | 16 | -  | -  | -   | -   | B  | M6  | -  | 8   | 13,5 | 11,9 | 스테인레스 스틸 | -  | 10  | 4   | -   |
| K2378.1112100 | 12 | 19 | -  | -  | -   | -   | B  | M8  | -  | 10  | 15,5 | 12,9 | 스테인레스 스틸 | -  | 13  | 5   | -   |
| K2378.2006060 | 6  | -  | -  | -  | -   | 0,3 | C  | M4  | -  | 6   | 8,5  | 9,7  | 스틸       | 10 | 7   | 2,5 | -   |
| K2378.2008070 | 8  | -  | -  | -  | -   | 0,8 | C  | M5  | -  | 7   | 12   | 10   | 스틸       | 14 | 8   | 3   | -   |
| K2378.2010080 | 10 | -  | -  | -  | -   | 1   | C  | M6  | -  | 8   | 13,5 | 11,9 | 스틸       | 14 | 10  | 4   | -   |
| K2378.2012100 | 12 | -  | -  | -  | -   | 1   | C  | M8  | -  | 10  | 15,5 | 12,9 | 스틸       | 17 | 13  | 5   | -   |
| K2378.2015110 | 15 | -  | -  | -  | -   | 1,5 | C  | M10 | -  | 11  | 18,5 | 13,5 | 스틸       | 19 | 17  | 6   | -   |
| K2378.2108070 | 8  | -  | -  | -  | -   | 0,8 | C  | M5  | -  | 7   | 12   | 10   | 스테인레스 스틸 | 14 | 8   | 3   | -   |
| K2378.2110080 | 10 | -  | -  | -  | -   | 1   | C  | M6  | -  | 8   | 13,5 | 11,9 | 스테인레스 스틸 | 14 | 10  | 4   | -   |
| K2378.2112100 | 12 | -  | -  | -  | -   | 1   | C  | M8  | -  | 10  | 15,5 | 12,9 | 스테인레스 스틸 | 17 | 13  | 5   | -   |
| K2378.3006055 | 6  | 10 | -  | -  | -   | -   | D  | M4  | -  | 5,5 | 4    | 5,7  | 스틸       | -  | 7   | 2,5 | -   |
| K2378.3006060 | 6  | 10 | -  | -  | -   | -   | D  | M4  | -  | 6   | 4    | 5,2  | 스틸       | -  | 7   | 2,5 | -   |
| K2378.3006110 | 6  | 10 | -  | -  | -   | -   | D  | M4  | -  | 11  | 4    | 9,2  | 스틸       | -  | 7   | 2,5 | -   |
| K2378.3008070 | 8  | 12 | -  | -  | -   | -   | D  | M5  | -  | 7   | 5,5  | 6,5  | 스틸       | -  | 8   | 3   | -   |
| K2378.3008130 | 8  | 12 | -  | -  | -   | -   | D  | M5  | -  | 13  | 5,5  | 10,5 | 스틸       | -  | 8   | 3   | -   |
| K2378.3010080 | 10 | 16 | -  | -  | -   | -   | D  | M6  | -  | 8   | 6,5  | 8,9  | 스틸       | -  | 10  | 4   | -   |
| K2378.3010160 | 10 | 16 | -  | -  | -   | -   | D  | M6  | -  | 16  | 6,5  | 10,9 | 스틸       | -  | 10  | 4   | -   |
| K2378.3012100 | 12 | 19 | -  | -  | -   | -   | D  | M8  | -  | 10  | 7,5  | 10,9 | 스틸       | -  | 13  | 5   | -   |
| K2378.3012160 | 12 | 19 | -  | -  | -   | -   | D  | M8  | -  | 16  | 7,5  | 14,9 | 스틸       | -  | 13  | 5   | -   |
| K2378.3015110 | 15 | 22 | -  | -  | -   | -   | D  | M10 | -  | 11  | 10   | 12   | 스틸       | -  | 17  | 6   | -   |
| K2378.3015170 | 15 | 22 | -  | -  | -   | -   | D  | M10 | -  | 17  | 10   | 16   | 스틸       | -  | 17  | 6   | -   |
| K2378.3108070 | 8  | 12 | -  | -  | -   | -   | D  | M5  | -  | 7   | 5,5  | 6,5  | 스테인레스 스틸 | -  | 8   | 3   | -   |
| K2378.3110080 | 10 | 16 | -  | -  | -   | -   | D  | M6  | -  | 8   | 6,5  | 8,9  | 스테인레스 스틸 | -  | 10  | 4   | -   |
| K2378.3112100 | 12 | 19 | -  | -  | -   | -   | D  | M8  | -  | 10  | 7,5  | 10,9 | 스테인레스 스틸 | -  | 13  | 5   | -   |

**볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용****품목 요약**

---