

## 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - D형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

##### 표면 마무리:

스틸 검정 산화.

스테인레스 스틸, 광택처리.

##### 정보:

C형에서는 가이드 롤러의 높이를 조절할 수 있습니다. 높이를 조절한 뒤 나사를 조일 수 있습니다(적용 그림 참조).

K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 및 K2378.3015170 부품의 경우 허용 오차는 치수 D에 대해 다릅니다.

A형: 플랜지 있음.

B형: 원형 버전.

C형: 편심 버전.

D형: 짧은 버전.

##### 액세서리:

K2372.002008은 K2378.3006055와 맞습니다.

K2372.102008 및 K2372.102509는 K2378.3006110과 맞습니다.

K2372.103011 및 K2372.103511은 K2378.3008130과 맞습니다.

K2372.104012는 K2378.3010160과 맞습니다.

K2372.104514와 K2372.105014는 K2378.3012160과 맞습니다.

K2372.105515 및 K2372.106015는 K2378.3015170과 맞습니다.

그외 볼트:


그외 가이드 롤러 K2372.

가이드 롤러 K2373, K2374, K2375, K2376 및 K2377.

##### 도면 설명:

- 1) 안전 링
- 2) 와셔
- 3) 스프링 와셔
- 4) 육각 너트
- 5) 납작한 반원형 머리와 육각 소켓이 있는 나사

### 도면



# 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - D형

## 품목 요약

주문 번호	D	D1	타입	G	L	L1	L2	본체 재질	SW1	SW2
K2378.3006055	6	10	D	M4	5,5	4	5,7	스틸	7	2,5
K2378.3006060	6	10	D	M4	6	4	5,2	스틸	7	2,5
K2378.3006110	6	10	D	M4	11	4	9,2	스틸	7	2,5
K2378.3008070	8	12	D	M5	7	5,5	6,5	스틸	8	3
K2378.3008130	8	12	D	M5	13	5,5	10,5	스틸	8	3
K2378.3010080	10	16	D	M6	8	6,5	8,9	스틸	10	4
K2378.3010160	10	16	D	M6	16	6,5	10,9	스틸	10	4
K2378.3012100	12	19	D	M8	10	7,5	10,9	스틸	13	5
K2378.3012160	12	19	D	M8	16	7,5	14,9	스틸	13	5
K2378.3015110	15	22	D	M10	11	10	12	스틸	17	6
K2378.3015170	15	22	D	M10	17	10	16	스틸	17	6
K2378.3108070	8	12	D	M5	7	5,5	6,5	스테인레스 스틸	8	3
K2378.3110080	10	16	D	M6	8	6,5	8,9	스테인레스 스틸	10	4
K2378.3112100	12	19	D	M8	10	7,5	10,9	스테인레스 스틸	13	5