

# 튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 원형 튜브용, 여러 부품

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸.

#### 표면 마무리:


검정색.

나사 및 너트, 무광택 처리.

#### 정보:

적합한 강관, DIN EN 10220.

## 도면



## 품목 요약

### 튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 원형 튜브용, 여러 부품

| 주문 번호      | B  | B1 | D    | D1   | H  | H1 | L   | L1 | L2 | L3   | L4   | F<br>max.<br>kN | F1 max.<br>kN |
|------------|----|----|------|------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------------|---------------|
| K2311.4842 | 75 | 54 | 48,3 | 42,4 | 87 | 55 | 145 | 89 | 54 | 27,5 | 98,5 | 3,5             | 2             |
| K2311.6042 | 75 | 54 | 60,3 | 42,4 | 87 | 55 | 145 | 89 | 54 | 27,5 | 98,5 | 3,5             | 2             |

## 튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 원형 튜브용, 여러 부품

### 품목 요약

---