

텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이스, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이스, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매.

정보:

양쪽 부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 이는 서랍 또는 유사한 물건의 마찰을 감소시키고 높은 측면 안정성을 보장하는 경제적인 해결책입니다. 중앙 위치에 맞물림. 내부 레일의 측면 나사 고정은 지지 브래킷으로 대체됩니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.


수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

장점:

양방향으로 확장
부드러운 주행
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성

도면



텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg

35kg

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2379.0305	표면 조립	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2379.0356	표면 조립	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2379.0406	표면 조립	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2379.0457	표면 조립	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2379.0508	표면 조립	스탠다드	32	1 개 = 1 쌍
K2379.0558	표면 조립	스탠다드	31	1 개 = 1 쌍
K2379.0610	표면 조립	스탠다드	29	1 개 = 1 쌍
K2379.0660	표면 조립	스탠다드	27	1 개 = 1 쌍
K2379.0711	표면 조립	스탠다드	24	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	스트로크 S	L
K2379.0305	28,9	111	-	136,4	247,7	276,1	9,5	35,3	221,5	305
K2379.0356	29,1	111	-	187,2	298,5	326,9	9,5	35,3	272,3	356
K2379.0406	28,3	111	-	136,4	349,3	377,7	9,5	35,3	297,7	406
K2379.0457	28,5	111	199,9	288,8	400,1	428,5	9,5	35,3	323,1	457
K2379.0508	28,7	111	225,3	339,6	450,9	479,3	9,5	35,3	373,9	508
K2379.0558	27,9	111	250,7	390,4	501,7	530,1	9,5	35,3	399,3	558
K2379.0610	29,1	111	276,1	441,2	552,5	580,9	9,5	35,3	424,7	610
K2379.0660	28,3	111	301,5	492	603,3	631,7	9,5	35,3	475,5	660
K2379.0711	28,5	111	326,9	542,8	654,1	682,5	9,5	35,3	500,9	711