

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량

82kg

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:

레일, 스틸.

볼 캐이지, 스틸.

볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.

볼 캐이지, 아연 도금.

볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큼니다. 열린 위치의 멈춤쇠. 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.


고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

장점:

열린 위치의 멈춤쇠

전면 빠른 분리

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 82kg

82kg

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 82kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2390.0406	측면 장착	스탠다드	71	1 개 = 1 쌍
K2390.0457	측면 장착	스탠다드	76	1 개 = 1 쌍
K2390.0508	측면 장착	스탠다드	80	1 개 = 1 쌍
K2390.0559	측면 장착	스탠다드	82	1 개 = 1 쌍
K2390.0610	측면 장착	스탠다드	81	1 개 = 1 쌍
K2390.0660	측면 장착	스탠다드	78	1 개 = 1 쌍
K2390.0711	측면 장착	스탠다드	73	1 개 = 1 쌍
K2390.0762	측면 장착	스탠다드	67	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	스트로크 S	L
K2390.0406	16	153,7	-	-	-	-	162,6	336,5	12,7	51,6	457	406
K2390.0457	16	178,8	-	-	164,8	-	-	387,3	12,7	51,6	508	457
K2390.0508	16	203,8	-	172,1	203,2	-	-	438,1	12,7	51,6	559	508
K2390.0559	16	228,8	-	-	213	-	407	488,9	12,7	51,6	610	559
K2390.0610	16	253,8	254	273,7	-	-	457,8	539,7	12,7	51,6	660	610
K2390.0660	16	278,7	140,3	232,4	269,1	-	508,6	590,5	12,7	51,6	711	660
K2390.0711	16	303,8	191,1	283,2	304,8	526	559,4	641,4	12,7	51,6	762	711
K2390.0762	16	328,8	-	241,9	319,9	527,1	610,2	692,1	12,7	51,6	813	762