

튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

검정색.

나사 및 너트, 무광택 처리.

정보:

원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.


튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 아래에 합니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.

A형: 튜브 커넥터, 구멍 있음.

B형: 튜브 커넥터, 긴 구멍 있음.

도면



품목 요약

튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용

튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용

품목 요약

주문 번호	타입	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	E1	E2	H	H1	H2	L	L1	L2	F max. kN
K2313.048	A	95	70	-	48,3	10,5	35	65	-	-	75	69,5	25	95	70	-	1,5
K2313.148	B	85	65	55	48,3	-	35	75	9	20	100	90	25	130	115	95	2
K2313.160	B	85	65	55	60,3	-	35	75	9	20	100	90	25	130	115	95	2