

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 100kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:


중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큼니다. 닫힌 위치의 맞물림. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.

장점:

닫힌 위치의 멈춤쇠
평평한 장착에 적합함
원활한 작동

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 100kg

**텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량
100kg**
품목 요약

주문 번호	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	쌍 당 지탱력 (10,000 주기) kg	포장 유형
K2369.0300	측면 장착	스탠다드	80	90	1 개 = 1 쌍
K2369.0350	측면 장착	스탠다드	80	90	1 개 = 1 쌍
K2369.0400	측면 장착	스탠다드	82	92	1 개 = 1 쌍
K2369.0450	측면 장착	스탠다드	84	95	1 개 = 1 쌍
K2369.0500	측면 장착	스탠다드	90	100	1 개 = 1 쌍
K2369.0550	측면 장착	스탠다드	90	100	1 개 = 1 쌍
K2369.0600	측면 장착	스탠다드	84	94	1 개 = 1 쌍
K2369.0650	측면 장착	스탠다드	82	92	1 개 = 1 쌍
K2369.0700	측면 장착	스탠다드	78	90	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	스트로크 S	L
K2369.0300	26	-	-	224	256	-	-	-	256	17,5	54	340	300
K2369.0350	26	-	-	224	256	-	-	-	256	17,5	54	389	350
K2369.0400	26	160	192	320	352	128	160	-	352	17,5	54	438	400
K2369.0450	26	160	192	320	352	128	160	320	352	17,5	54	487	450
K2369.0500	26	192	224	416	448	160	192	-	416	17,5	54	537	500
K2369.0550	26	224	-	448	480	160	192	-	448	17,5	54	586	550
K2369.0600	26	256	288	480	512	192	224	480	512	17,5	54	635	600
K2369.0650	26	288	320	544	576	192	256	-	544	17,5	54	684	650
K2369.0700	26	288	416	576	608	256	288	576	608	17,5	54	733	700