

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

휠 트레드, 폴리아세탈(POM).

베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

휠 트레드, 흰색.

정보:

휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.

POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.

가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.


방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다.

작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.

기술 데이터:

작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.

도면



품목 요약

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸

주문 번호	B	D	D1	D2	D3	타입	형태 타입	스핀들	L	L1	반경 방향 부하 N	SW
K2370.002006	6	20	6	-	-	A	볼트 없음	696-HZZ	-	-	98	-
K2370.002506	6	25	6	-	-	A	볼트 없음	696-HZZ	-	-	98	-
K2370.003009	9	30	8	-	-	A	볼트 없음	608-HZZ	-	-	196	-
K2370.003509	9	35	8	-	-	A	볼트 없음	608-HZZ	-	-	196	-
K2370.10200605X08	6	20	6	M5	8	B	볼트 있음	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10250605X08	6	25	6	M5	8	B	볼트 있음	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10300905X08	9	30	8	M5	10	B	볼트 있음	608-HZZ	8	0,5	196	4
K2370.10350905X08	9	35	8	M5	10	B	볼트 있음	608-HZZ	8	0,5	196	4
K2370.10200606X08	6	20	6	M6	8	B	볼트 있음	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10250606X08	6	25	6	M6	8	B	볼트 있음	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10300906X08	9	30	8	M6	10,2	B	볼트 있음	608-HZZ	8	1	196	5
K2370.10300906X12	9	30	8	M6	10,2	B	볼트 있음	608-HZZ	12	0,5	196	5
K2370.10350906X08	9	35	8	M6	10,2	B	볼트 있음	608-HZZ	8	1	196	5
K2370.10350906X12	9	35	8	M6	10,2	B	볼트 있음	608-HZZ	12	0,5	196	5

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스
스틸
품목 요약
