

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이스, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이스, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

A형:

텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되게 맞물리며 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 80,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.

B형:

가벼운 압력을 가하면 텔레스코픽 레일은 거의 무소음으로 스스로 나옵니다. 기재된 하중량은 레일 간격 450mm에서 측정되었으며 80,000회 주기의 최대값을 의미합니다.

C형:

열림 및 닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

D형:

닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

E형:

스스로 닫힘 기능을 통해 텔레스코픽 레일은 닫힐 때 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

온도 범위:

A형:

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg

품목 설명/제품 이미지

+10°C ~ +40°C.

B형:

-20°C ~ +70°C.

C형:

-20°C ~ +70°C.

D형:

-20°C ~ +70°C.

장점:

소프트 클로즈

누름 열림

자동 닫힘

열림 및 닫힘 위치에서 맞물림

전면 킥 릴리스

액세서리:

조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393

도면 설명:

B형:

1) 조립 구멍은 K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 및 K2381.2060035에 없음

C형:

1) 조립 구멍은 K2381.30600, K2381.30650 및 K2381.30700에 있음

2) 조립 구멍은 K2381.30250에 없음

D형:

1) 조립 구멍은 K2381.40148, K2381.40199

및 K2381.40250에 없음

2) 조립 구멍은 K2381.40600, K2381.40650

및 K2381.40700에 있음

3) 조립 구멍은 K2381.30600 및 K2381.30650에 없음

E형:


1) 조립 구멍은 K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 및

K2381.5050041에 없음

도면



텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg 도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg

주문 번호	타입	형태 타입	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	포장 유형
K2381.10350	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	43	1 개 = 1 쌍
K2381.10400	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	44	1 개 = 1 쌍
K2381.10450	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.10500	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.10550	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.10600	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.10650	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	44	1 개 = 1 쌍
K2381.10700	A	Soft close	측면 장착	스탠다드	43	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A5	A6	A7	A8	B	H	스트로크 S	L
K2381.10350	35,1	128	-	-	-	-	-	259	12,7	45,7	310	350
K2381.10400	35,1	128	224	-	-	288	-	-	12,7	45,7	406	400

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg 품목 요약

주문 번호	A	A1	A2	A3	A5	A6	A7	A8	B	H	스트로크 S	L
K2381.10450	35,1	128	224	-	-	-	-	-	12,7	45,7	457	450
K2381.10500	35,1	128	224	320	-	-	-	409	12,7	45,7	508	500
K2381.10550	35,1	128	224	352	-	-	416	-	12,7	45,7	559	550
K2381.10600	35,1	128	224	352	224	-	-	509	12,7	45,7	610	600
K2381.10650	35,1	128	224	352	224	-	544	-	12,7	45,7	660	650
K2381.10700	35,1	128	224	352	224	288	544	609	12,7	45,7	711	700

주문 번호	타입	형태 타입	작동력 N	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	포장 유형
K2381.2030022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	42	1 개 = 1 쌍
K2381.2035022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	43	1 개 = 1 쌍
K2381.2040022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	44	1 개 = 1 쌍
K2381.2045022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2050022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2055022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2060022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2065022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	44	1 개 = 1 쌍
K2381.2070022	B	Push to open	22	측면 장착	스탠다드	43	1 개 = 1 쌍
K2381.2030035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	42	1 개 = 1 쌍
K2381.2035035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	43	1 개 = 1 쌍
K2381.2040035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	44	1 개 = 1 쌍
K2381.2045035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2050035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2055035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2060035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.2065035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	44	1 개 = 1 쌍
K2381.2070035	B	Push to open	35	측면 장착	스탠다드	43	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	스트로크 S	L
K2381.2030022	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
K2381.2035022	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
K2381.2040022	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
K2381.2045022	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
K2381.2050022	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
K2381.2055022	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
K2381.2060022	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
K2381.2065022	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
K2381.2070022	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700
K2381.2030035	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
K2381.2035035	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
K2381.2040035	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
K2381.2045035	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
K2381.2050035	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
K2381.2055035	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
K2381.2060035	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
K2381.2065035	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
K2381.2070035	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700

주문 번호	타입	형태 타입	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	쌍 당 지탱력 (10,000 주기) kg	포장 유형
K2381.30250	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	41	47	1 개 = 1 쌍
K2381.30300	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	42	48	1 개 = 1 쌍
K2381.30350	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	43	49	1 개 = 1 쌍
K2381.30400	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	44	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30450	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30500	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30550	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30600	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30650	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	44	49	1 개 = 1 쌍

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg 품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	쌍 당 지탱력 (10,000 주기) kg	포장 유형
K2381.30700	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	43	48	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	스트로크 S	L	KIPP 액세서리
K2381.30250	35	-	160	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	243	250	-
K2381.30300	35	-	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300	-
K2381.30350	35	128	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.30400	35	128	224	320	-	-	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.30450	35	128	-	352	-	-	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.30500	35	128	-	416	-	-	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500	K2393.0497
K2381.30550	35	128	-	352	-	480	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550	-
K2381.30600	35	128	224	352	480	-	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600	-
K2381.30650	35	128	224	352	544	-	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650	-
K2381.30700	35	128	224	352	544	-	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700	-

주문 번호	타입	형태 타입	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	포장 유형
K2381.40148	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2381.40199	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	46	1 개 = 1 쌍
K2381.40250	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	47	1 개 = 1 쌍
K2381.40300	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	48	1 개 = 1 쌍
K2381.40350	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	49	1 개 = 1 쌍
K2381.40400	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2381.40450	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2381.40500	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2381.40550	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2381.40600	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	50	1 개 = 1 쌍
K2381.40650	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	49	1 개 = 1 쌍
K2381.40700	D	닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	49	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	B	H	스트로크 S	L	KIPP 액세서리
K2381.40148	35	77,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	12,7	45,7	138	148	-
K2381.40199	35	128	-	-	-	-	60,5	128	-	-	-	-	141	12,7	45,7	203	199	-
K2381.40250	35	128	-	-	-	-	60,5	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	354	250	-
K2381.40300	35	128	224	-	-	-	60,5	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300	-
K2381.40350	35	128	224	-	-	-	60,5	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.40400	35	128	224	320	-	-	60,5	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.40450	35	128	224	352	-	-	60,5	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.40500	35	128	224	416	-	-	60,5	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500	-
K2381.40550	35	128	224	352	448	480	60,5	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550	-
K2381.40600	35	128	224	352	480	-	60,5	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600	-
K2381.40650	35	128	224	352	544	-	60,5	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650	-
K2381.40700	35	128	224	352	544	-	60,5	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700	-