

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

휠 트레드, 폴리우레탄(PUR).
베어링, 스틸.

표면 마무리:

휠 트레드, 질은 갈색.

정보:

휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다. 휠 트레드는 직경 $D = 40\text{mm}$ 부터 이중 레이어로 되어 있습니다.

PUR 휠 트레드의 장점은 저소음 주행입니다.


가이드 롤러는 고온 다습한 환경이나 물에 노출된 환경에는 적합하지 않습니다. 가이드 롤러는 용해물질이 포함하지 않은 오일에 대한 내성이 있습니다. 용해물질이 포함된 오일은 부풀어 오르거나 강도가 저하될 수 있습니다.

방사 방향 하중은 300분 동안 100만회 회전으로 테스트했습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.

액세서리:

적합한 볼트 K2378.

도면



품목 요약

주문 번호	B	D	D1	타입	형태 타입	스핀들	반경 방향 부하 N	다음에 적합
K2372.005014	14	50	12	A	플랜지 없음	6201-2RS	470	K2378.3012100
K2372.002008	8	20	6	A	플랜지 없음	696-2RS	63	K2378.3006055
K2372.003011	11	30	8	A	플랜지 없음	608-2RS	167	K2378.3008070
K2372.002509	9	25	6	A	플랜지 없음	626-2RS	93	K2378.3006060
K2372.005515	15	55	15	A	플랜지 없음	6202-2RS	510	K2378.3015110
K2372.004514	14	45	12	A	플랜지 없음	6201-2RS	402	K2378.3012100
K2372.006015	15	60	15	A	플랜지 없음	6202-2RS	539	K2378.3015110
K2372.003511	11	35	8	A	플랜지 없음	608-2RS	225	K2378.3008070



가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - A형

품목 요약

주문 번호	B	D	D1	타입	형태 타입	스핀들	반경 방향 부하 N	다음에 적합
K2372.004012	12	40	10	A	플랜지 없음	6000-2RS	314	K2378.3010080