

4중 립 프로파일 EPDM 스펀지 고무

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

실링 덕트, 그루브 또는 U-프로파일에 설치하기 위한 EPDM 스펀지 고무로 제작된 실링 프로파일입니다.

4중 립 프로파일이 구성 요소를 외부 영향으로부터 안정적으로 밀봉하고 보호합니다.

재질:

EPDM 스펀지 고무.

표면 마무리:

검정색.

정보:

채널 너비는 8.6mm 이상이어야 합니다.

H1= 베벨링.

UL 157 및 UL 50E 지침에 따라 구조 테스트를 거쳤습니다.

최적의 기능을 위해 실링은 자유롭게 움직일 수 있어야 하며, 두 개의 중앙 브리지로만 고정하는 것이 가장 이상적입니다.

DIN ISO 3302-01에 따른 허용 오차를 준수하십시오.

이용:

- 스위치 캐비닛 제작
- 기계 및 플랜트 건설
- 자동차 산업
- 건설 산업 및 창호 공사

조립:

간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 4중 립 프로파일은 손으로 눌러서 두 가장자리 사이의 틈이나 채널에 고정됩니다. 사이드 바는 프로필이 빠지는 것을 방지합니다.

장점:

가벼운 압력 하에서 큰 허용 오차 보정.
실링은 과압과 부압상태에서 양방향으로 작용합니다.
반경이 작은 모서리에는 변형이 없습니다.

요청 시:


기타 길이.

도면 설명:

- 1) 클램핑 범위
- 2) 비압축 상태
- 3) 압축 상태

4중 립 프로파일 EPDM 스펀지 고무

도면



품목 요약

4중 립 프로파일 EPDM 스펀지 고무

주문 번호	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	클램핑 범위 mm
K2397.018X2000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	2000	8,6
K2397.018X5000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	5000	8,6
K2397.018X10000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	10000	8,6

4중 립 프로파일 EPDM 스펀지 고무

품목 요약

주문 번호	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	클램핑 범위 mm
K2397.018X20000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	20000	8,6
K2397.018X40000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	40000	8,6
K2397.020X2000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	2000	8,6
K2397.020X5000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	5000	8,6
K2397.020X10000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	10000	8,6
K2397.020X20000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	20000	8,6
K2397.020X40000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	40000	8,6
K2397.022X2000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	2000	8,6
K2397.022X5000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	5000	8,6
K2397.022X10000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	10000	8,6
K2397.022X20000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	20000	8,6
K2397.022X40000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	40000	8,6
K2397.024X2000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	2000	8,6
K2397.024X5000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	5000	8,6
K2397.024X10000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	10000	8,6
K2397.024X20000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	20000	8,6
K2397.024X40000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	40000	8,6
K2397.026X2000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	2000	8,6
K2397.026X5000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	5000	8,6
K2397.026X10000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	10000	8,6
K2397.026X20000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	20000	8,6
K2397.026X40000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	40000	8,6
K2397.028X2000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	2000	8,6
K2397.028X5000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	5000	8,6
K2397.028X10000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	10000	8,6
K2397.028X20000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	20000	8,6
K2397.028X40000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	40000	8,6