K2404

볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 1.7225.

표면 마무리:
전기 아연 도금 및 피막 처리.

정보:
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트는 중형 시스템, 기계 및 장비를 설치하고 정렬하는 데 사용됩니다. 이를 통해 약 4도까지의 경사 지탱면에 설치할 경우 정확한 설치가 가능합니다.
15mm~50mm의 넓은 조정 범위가 특징입니다.
정하중 F는 고정 나사의 예압력을 공제한 후의 값입니다.

조립:
높이 조절 피트는 고정 나사(1)를 사용하여 기계 등에 장착됩니다. 따라서 상단부(2)가 기계 또는 장치에 단단히 연결됩니다. 높이 조절은 후크 렌치로 아래쪽 부분(3)을 돌려서 할 수 있습니다. 풀림 방지 장치(4)는 상단 부분이 너무 많이 풀리는 것을 방지하며 최대 조정 높이(ΔH)에도 결정적인 역할을 합니다. 레벨링 플레이트(5)는 하부에 연결되어 있어 최대 4°의 경사진 접촉면을 보정할 수 있습니다. 특별한 설계 기능 덕분에 레벨링 플레이트(5)가 하부(3)에서 떨어지지 않아 하부와 하나의 유닛을 형성합니다.

요청 시:
다른 크기.
높이 조절이 가능한 피트, 스테인리스 스틸 A1 또는 A4.

액세서리:
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트

도면



품목 요약

볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	H min.	H max.	ΔH	M	N	F kN	α	스크류 용
K2404.1506	6,6	M15x1	25	19	34	36	51	15	2	4	45	4°	M6
K2404.2008	9	M20x1	32	24	44	44	64	20	2	4	75	4°	M8
K2404.2510	11	M30x1,5	45	35	62	58	83	25	2	5	140	4°	M10
K2404.3212	13,5	M40x1,5	58	45	80	76	108	32	2,5	6	210	4°	M12
K2404.4016	17,5	M50x1,5	70	55	95	86	126	40	2,5	6	400	4°	M16
K2404.5020	22	M60x2	80	65	110	104	154	50	3	7	520	4°	M20

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG