


## 회전식 클램핑 래치 스테인리스 스틸, 플랫

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 하우징.  
볼트 스테인레스 스틸.  
스테인리스 스틸 핀.  
스테인리스 스틸 회전 헤드.

#### 표면 마무리:

자연적으로 마무리된 하우징.  
볼트, 자연적 마무리.  
광택처리된 핀.  
스테인레스 스틸 회전 헤드, 광택처리됨.

#### 정보:

고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.  
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.


#### 액세서리:

클램핑 플레이트 K1062

#### 도면 설명:

- 1) 조립 방식 1
- 2) 조립 방식 2
- 3) 플레이트

### 도면



## 회전식 클램핑 래치 스테인리스 스틸, 플랫

### 품목 요약

#### 회전식 클램핑 래치 스테인리스 스틸, 플랫

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	지탱력 N	장력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	온도 저항
<b>K1061.15162</b>	15,5	14	25	20	21	11,5	6,5	60	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	1,2	5	60	1,8	≤180 °C
<b>K1061.18172</b>	17	18	34	32	28	15,4	10	90	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,6	8	90	3,2	≤180 °C
<b>K1061.18232</b>	23	18	34	32	28	15,4	10	90	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	2,6	8	90	3,2	≤180 °C