

클램핑 나사

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
단강.


표면 마무리:
검정 산화.

정보:

클램핑 나사에는 특허받은 웨지 클램핑 시스템이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 낮은 조임 토크와 간단한 수동 조작으로 최대 체결력을 구현합니다. 웨지 클램핑 시스템은 모든 클램핑 위치에서 자동으로 잠깁니다. 클램핑 나사의 수나사산을 통해 웨지 클램핑 시스템으로 클램핑하기 전에 더 먼 거리를 빠르게 커버할 수 있습니다(최대 2.2mm 스트로크). 클램핑 나사는 주로 프레스, 펀칭기, 공작기계는 물론 고정장치 제작 및 장비 설계 등 다양한 분야에 사용됩니다.



도면



품목 요약

클램핑 나사

주문 번호	D	D1	H	H1	S	SW1	SW2	max. 클램핑 스토로크	규정 장력 kN	max. 정적 부하 kN	max. 조임 토크 SW1 Nm
K2431.36	M36x3	19	73	62	5	13	30	1,5	40	80	45
K2431.48	M48X3	28	90	75	7,5	17	41	2,2	80	160	90